

Garant**Hydro-expansionsspännchuck kort, HT-utförande med kylkanalborrhål, SK 40, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302031 16
GTIN	4045197644770
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Användningsdata:

- För kraftig spånavverkning vid fräsning.
- Maximal momentöverföring 550 Nm, HT-utförande (High Torque).
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

OBS!:

V = max justeringssträcka!

Varning vid överlånga verktyg och TPC-bearbetning.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	64,5 mm
Effektiv längd L ₁	45,5 mm

Spännhylsa D ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	46 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Kylkanalborrhål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck