

Garant**Avstickningsplatta rakt skär, CBN825, Spårbredd w: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273740 2
GTIN	4045197542465
Artikelklass	21H

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	± 0,03 mm
Spårbredd w	2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	CBN
Primäranvändning	H
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CBN825
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	100 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	100 m/min	H
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
torrt	lämplig		