

**Fyrkantfil, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	512200 100
GTIN	4009215017342
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.**Användningsdata:**

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:**DIN 7261 Form D****OBS!:**

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 512201.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	100 mm
Bredd	4 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	D
Formbeskrivning	Fyrkantig, halvtrubbig ände
Filytor	4
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produktslag

Verkstadofil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Filskافت av hådrträ totallängd 80 mm	519400 80
Filskافت av hådrträ totallängd 70 mm	519400 70
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 95 mm	519600 95
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filskافت av plast totallängd 100 mm	519550 100