

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 25/2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273756 25/2,5
GTIN	4045197485038
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid  $t_{\max}$  (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Stickdjup $t_{\max}$	12,5 mm
Skruvar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbredd $L_4$	26,5 mm
Spårbredd w	2,5 mm
Huvudängd $L_1$	33 mm
totallängd L	150 mm
Skaftbredd b	25 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Kläm-skruv Typ 6

279815 6

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm

659874 50

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600