



## Universalflatfil med handtag specialhuggning, Längd utan tånge: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	515000 100
GTIN	4009215169911
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Ansatsfil med spadformade filtänder och breda spånbrytare för lätt och kraftbesparande filning och mycket hög slipeffekt – ingen risk att spånutrymmena sätts igen – bra spånutkast.

**De plana sidorna har specialhuggning, varav en sida har spånbrytarspont för högsta slipeffekt. Ryggsidan med genomgående huggning för mycket fin ytbearbetning. Filen har trubbig ände.** Mini-universalfil, PVC-överdraget stålhandtag.

#### Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	100 mm
tvärsnitt	10×4 mm
Produktslag	Universalfil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		

Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

## Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40