

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 20/2mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273755 20/2 |
| GTIN | 4045197484796 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid t_{max} (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Spårbredd w | 2 mm |
| Funktionsbredd L_4 | 21,5 mm |
| Huvudängd L_1 | 33 mm |
| Stickdjup t_{max} | 10 mm |
| totallängd L | 125 mm |
| Skaftbredd b | 20 mm |
| Användning | Höger |
| Invändig | nej |
| axiell spårstickning kan göras | ja |

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6

279815 6

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25

674248 TX25

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600