




Universalflatfil med handtag specialhuggning, Längd utan tånge: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	515000 250
GTIN	4009215074680
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Ansatsfil med spadformade filtänder och breda spånbrytare för lätt och kraftbesparande filning och mycket hög slipeffekt – ingen risk att spånutrymmena sätts igen – bra spånutkast.

De plana sidorna har specialhuggning, varav en sida har spånbrytarspont för högsta slipeffekt. Ryggsidan med genomgående huggning för mycket fin ytbearbetning. Filen har trubbig ände. Plasthandtag med upphängningshål.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	25×6,3 mm
Längd utan tånge	250 mm
Produktslag	Universalfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20