

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268468 15
GTIN	4045197470232
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

NominellØ D	15 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,27 mm
Skrivsats förvändskär	269028 33
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0703..
Skaftdiameter D _s	20 mm
Skaftlängd L _s	50 mm
Effektiv längd L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Utkragningslängd L _A	43 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 33	269028 33
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500