

Garant**CCGT 060204L, Sort: HB3010**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 237696 HB3010 |
| GTIN | 4045197817945 |
| Artikelklass | 21F |

Beskrivning

Utförande:

Slipade vändskär för **kontrollerad spån­brytning** vid finbörningsarbeten för små dimensioner. Speciellt för bearbetning av härd­at stål, inkl. rostfritt stål.

Sort: HB3010

spån-brytare: SS

Matning f: 0,05 - 0,2 mm/v

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|----------------------------------|
| spån-brytare | SS |
| Sort | HB3010 |
| Matning f | 0,05 - 0,2 mm/v |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CCGT 060204L |
| Produktslag | Vändskärsplatta för finspindling |

