

**VCMW 160408, BUX220, Eggutförande: M****Beställningsdata**

Ordernummer	265790 M
GTIN	4045197818225
Artikelklass	22I

**Beskrivning****Utförande:**

- Engångsutförande.
- Enskärigt.

**OBS!:**

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Sort: BUX220

Eggutförande: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,25 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

Eggutförande	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	BUX220
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 200 m/min

Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,25 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	VCMW 160408
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	BUX220
Produktslag	Vändskär för svarvning