

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268463 18
GTIN	4045197470041
Artikelklass	21X

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.  
Cylindriskt skaft.

**Användningsdata:**

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

**OBS!:**

- **Välj så stor hörnradie som möjligt.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

**Teknisk beskrivning**

Vändskärspatta nr 268472 – 268496	WCHX 0903..
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skrivsats förvändskär	269028 34
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
NominellØ D	18 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	27 mm
totallängd L	135 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstäng

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 34	269028 34
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500