

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Vänster, Ø DC: 20mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268468 20
GTIN	4045197470256
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	25 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Nominell Ø D	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 35
Skaftlängd L _s	56 mm
Effektiv längd L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Utkragningslängd L _A	56 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 35	269028 35
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500