

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 26mm**

Beställningsdata

Ordernummer	268463 26
GTIN	4045197470065
Artikelklass	21X

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- **Välj så stor hörnradie som möjligt.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 1305..
NominellØ D	26 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skruvsats förvändskär	269028 36
Skaftdiameter D _s	32 mm
Effektiv längd L ₁	39 mm
totallängd L	180 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 36	269028 36
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600