

**Garant****"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 2,25xD, Höger, Ø DC: 26mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	268467 26
GTIN	4045197470188
Artikelklass	21X

## Beskrivning

### Utförande:

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft **med krage**.

### Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrar, invändig längssvarvning, försänkning.

### OBS!:

· **Välj så stor hörnradie som möjligt.**

· **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Använd bara svarv- och borrarverktyg **upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.**

## Teknisk beskrivning

Nominell Ø D	26 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 1305..
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skrivsats förvändskär	269028 36
Skaftlängd L <sub>s</sub>	60 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	58,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	40 mm

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	73 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Skruvsats förvändskär Typ 36	269028 36
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600