




## Sats med flata filar, 6 delar i fodral



### Beställningsdata

Ordernummer	517600
GTIN	4009215074826
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i **kraftiga nylonfodral**.

Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.

Med slagåliga plastskaft.

#### Användningsdata:

**Kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

#### leveransinnehåll:

**Filsats i 6 delar** med vardera en **flat fil** i huggningar 1 - 2 - 3 i längd 200 mm och 300 mm.

Norm: DIN 7261

### Teknisk beskrivning

Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25