

**Garant****RC.X 1204, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260650 HB7120-1
GTIN	4045197818249
Artikelklass	21G

## Beskrivning

RC.X 1204 HB7120-1 spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Sort	HB7120-1
spån-brytare	VM
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RCMX 1204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning