

Garant**SC.T 120408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7120-1
GTIN	4045197818621
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120408 HB7120-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7120-1

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Skärförhållande	kontinuerligt

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning