

**Garant****TCMT 110208, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning