



## Nyckelfil huggning 2 Längd 100 mm, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	518700 1
GTIN	4009215005141
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid**. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

#### OBS!:

Filskaft, se nr 519600, 519400, 519510 och 519550.

### Teknisk beskrivning

tvärsnitt	10×1,4 mm
Formbeskrivning	flatspetsig
Norm	DIN 7283
Produktslag	Nyckelfil

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		

GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

## Tillbehör

Filskaft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 95 mm	519600 95
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskaft av hårdträ totallängd 100 mm	519400 100
Filskaft av hårdträ totallängd 80 mm	519400 80
Filskaft av plast totallängd 100 mm	519550 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25