

Garant**VC.T 160408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261374 HB7120-1
GTIN	4045197818904
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
spån-brytare	VS
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Sort	HB7120-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning