

## Fräst fil, halvrund, grov, Längd utan tånge: 250mm



### Beställningsdata

Ordernummer	519160 250
GTIN	2050001696267
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Frästa filar** kännetecknas av en mycket hög **skärpa** tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. **Ingen risk för igensättning.**

**Halvrund ihålig, halvtrubbig ände, skär endast på utsidan.**

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	250 mm
tvärsnitt	23×7 mm
finhetsgrad	grov
Skäravstånd ca	3 mm
Form	D
Produktnamnsattribut	grov
Norm	DIN 7264
för material	Lättmetall och mjuk metall, plast, trä, läder osv.
Produktslag	Frästa filar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

## Tillbehör

Filskافت av hårdträ totallängd 120 mm	519400 120
Filskافت av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskافت av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519510 110
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25