



Avgradningsfil specialhuggning för plast, Längd utan tånge: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	518300 150
GTIN	4009215088779
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Dessa specialfiler garanterar släta filytor. **Specialfilarna** tillverkas i precisionsautomater. De

garanterar hög slipeffekt och lång brukstid.

Tre sidor med dubbelgradig huggning, trubbig ände

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	16×3 mm
Längd utan tånge	150 mm
Produktslag	Avgradningsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		

GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	mindre lämplig

Tillbehör

Filskraft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskraft av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filskraft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskraft av hådrträ totallängd 120 mm	519400 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110