

Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 09T302 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Tolerans: MF
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7140-1
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,2 mm

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning