

Garant**RC.X 1003, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.X 1003 HB7140-1 spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	VM
Skärförhållande	snitt intermittent

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RCMX 1003
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning