

**Garant**
**SCMT 120404, Sort: HB7140-1**


## Beställningsdata

Ordernummer	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 120404 HB7140-1 Hörnradie: 0,4 mm  
 Sort: HB7140-1  
 spån-brytare: VS  
 Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VS

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning