

**Garant****SCMT 09T308, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SCMT 09T308 HB7140-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7140-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning