

Garant**TCMT 16T304, Sort: HB7140-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 16T304 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	VS
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning