

**Garant****TCMT 16T308, Sort: HB7140-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 16T308 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
spån-brytare	VM
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning