



Inställningsmaster för skjutmått, Invändig- / utvändig-Ø: 10/30mm



Beställningsdata

Ordernummer	481405 10/30
GTIN	4045197227942
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Härdade, slipade och läppade. För **snabb kontroll av måttriktigheten** hos ett skjutmåttets mätspetsar, mätskänklar och djupmått.

Teknisk beskrivning

borrdjup	10,00 ±0,01 mm
Utvändig Ø	30,00 ±0,002 mm
inner-Ø	10,00 ±0,002 mm
Yta	härdade, slipade och läppade
Kalibrering	L13
Produktslag	Inställningstolk, skjutmått

Tjänster

KalibreringInställningsmaster Typ E	028680 E
-------------------------------------	----------

