

Garant**VBMT 160408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning