

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 110304 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7140-1
spån-brytare	VS
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning