

Garant**WCHX 090304, Typ: SM**

Beställningsdata

Ordernummer	268488 SM
GTIN	4045197470782
Artikelklass	21K

Beskrivning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 18.

passande till verktygsdiameter D_c : 18 mm

Sort: HB7120

Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 220 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 110 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	110 - 220 m/min
Primäranvändning	P
Typ	SM
Skärhastighet v_c sekundär användning	110 - 140 m/min
Sekundär användning	M
Hörnradie	0,5 mm
Sort	HB7120
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	WCHX 090304
Antal byten/skär	3
passande till verktygsdiameter D_c	18 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning