

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /
Stickbredd w: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	23 mm
Mittförskjutning L_3	14,5 mm
t_{\max} invändig bearbetning	6 mm
Skrubar	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
totallängd L	180 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	30 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600