


**Brynfil – ädelkorund, kniv, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 100X25F****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 558565 100X25F |
| GTIN | 9003172581576 |
| Artikelklass | 53Y |

Beskrivning**Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygsegg. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **stål** (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger **kanthållfasthet** och hög **skärkraft**.

OBS!:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|---------|
| Kornstorlek | 320 |
| Längd | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| finhetsgrad | fin |
| Färg | orange |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Form | kniv |
| Produktslag | Brynfil |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | mindre lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |