

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /  
Stickbredd w: 32/2mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273791 32/2   |
| GTIN         | 4045197679680 |
| Artikelklass | 21W           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Spårbredd w                             | 2 mm                    |
| Skrudar                                 | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| $t_{\max}$ invändig bearbetning         | 10 mm                   |
| Mittförskjutning $L_3$                  | 22 mm                   |
| Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$ | 39 mm                   |
| totallängd L                            | 300 mm                  |
| Utkragande längd $L_1$ indragna hållare | 50 mm                   |
| Skaftdiameter $D_s$                     | 32 mm                   |
| Användning                              | Vänster                 |
| Invändig                                | ja                      |
| axiell spårstickning kan göras          | ja                      |
| Produktslag                             | Borrstång               |

---

**Tillbehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20                              | 674248 TX20 |
| Kläm-skruv Typ 8   | 279815 8    |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500  |