

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 16/3
GTIN	4045197525024
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

$t_{\max}$ invändig bearbetning	6 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	23 mm
Mittförskjutning $L_3$	14,5 mm
Skrubar	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Spårbredd w	3 mm
totallängd L	180 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	30 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600