

Garant**WCHX 10T308, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Artikelklass	21K

Beskrivning**Passar till:**

Borrverktyg nr 268463–268468, storlek 20.

passande till verktygsdiameter D_c : 20 mm

Sort: HU70AL

Skärhastighet v_c primär användning: 300 - 600 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 180 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	300 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Skärhastighet v_c sekundär användning	180 m/min
Typ	ALU
Sekundär användning	K
Sort	HU70AL
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	WCHX 10T308
Antal byten/skär	3
passande till verktygsdiameter D_c	20 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning