



## Snabbväxlings-stålhållarhuvud, Typ: A



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 318000 A      |
| GTIN         | 4045197315694 |
| Artikelklass | 36A           |

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Placera huvudet med den planslipade ytan på tvärsleden i ett horisontellt läge och spänn fast. För detta måste centerplattans hål ha svarvats ur i förväg. Inriktningen sker lämpligen med fastspänd borrarstånghållare och borrarstång, inriktade rätvinkligt till planskivan. Ställ sedan visaren på nollmärket på täckskivan och dra åt T-spårskruven ordentligt. För exakta svarvarbeten eller grovslipning är det fördelaktigt att säkra huvudet med 2 styripinnar. Nödvändiga hål finns redan.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 excenterspak för nr 318000, 1 spännyckel för nr 318100; 318200.

### Teknisk beskrivning

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| höjd                        | 54 mm  |
| maximalt utförande U        | 48 mm  |
| maximal svarvstålshöjd h    | 20 mm  |
| Typ                         | A      |
| Håldiameter i centerplattan | 10 mm  |
| Håldiameter i huvudet       | 20 mm  |
| maximal slidbredd SB        | 100 mm |

|  |             |
|--|-------------|
| maximal framdrivande effekt på svarven | 1,472 kW    |
| Bredd                                  | 100 mm      |
| Produktslag                            | Stålhållare |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Snabbväxlings-borrstånghållare Typ A             | 318200 A      |
| Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ A16/75       | 318100 A16/75 |
| Spännband komplett passar för huvud, stålfäste A | 318150 A      |
| Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ A20/90       | 318100 A20/90 |
| Snabbväxlings-stickstålshållare utan stål Typ A  | 318600 A      |
| Snabbväxelållare med cylindriskt hål Typ A       | 318300 A      |
| Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ A16/90       | 318100 A16/90 |
| Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ A20/75       | 318100 A20/75 |