



## Snabbväxlings-stålhållarhuvud, Typ: C



### Beställningsdata

Ordernummer	318000 C
GTIN	4045197315717
Artikelklass	36A

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Placera huvudet med den planslipade ytan på tvärsleden i ett horisontellt läge och spänn fast. För detta måste centerplattans hål ha svarvats ur i förväg. Inriktningen sker lämpligen med fastspänd borrarstånghållare och borrarstång, inriktade rätvinkligt till planskivan. Ställ sedan visaren på nollmärket på täckskivan och dra åt T-spårskruven ordentligt. För exakta svarvarbeten eller grovslipning är det fördelaktigt att säkra huvudet med 2 styripinnar. Nödvändiga hål finns redan.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 excenterspak för nr 318000, 1 spännyckel för nr 318100; 318200.

### Teknisk beskrivning

maximalt utförande U	100 mm
maximal svarvstålshöjd h	45 mm
maximal framdrivande effekt på svarven	11,04 kW
maximal slidbredd SB	180 mm
höjd	105 mm
Håldiameter i centerplattan	16 mm
Håldiameter i huvudet	40 mm

Typ	C
Bredd	200 mm
Produktslag	Stålhållare

## Tillbehör

Snabbväxlings-borrstånghållare Typ C40	318200 C40
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ C40/150	318100 C40/150
Snabbväxlings-borrstånghållare Typ C50	318200 C50
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ C40/170	318100 C40/170
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ C32/150	318100 C32/150
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ C32/170	318100 C32/170
Spännband komplett passar för huvud, stålfäste C	318150 C