

**Garant****Cirkelsågblad trä, variabel tandning medel, Blad-Ø D: 165mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584035 165
GTIN	4045197883711
Artikelklass	51S

**Beskrivning****Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

**Användningsdata:**

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.

Typ UW för **skivmaterial, fanerade eller med ensidig plastbeläggning**, för längdsågning i fanerpaket samt för hårdpapp och vävlaminat.

**OBS!:**

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

**Teknisk beskrivning**

hål-Ø	20 mm
Blad-Ø D	165 mm
sågbredd B	2 mm
Antal tänder	24

Produktlag

Cirkelsågblad