

**Fräsdorn VARIA, V5, Dorndiameter d₁: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319841 22
GTIN	2050001078001
Artikelklass	33E

Beskrivning**Fördel:**

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

Användningsdata:

med passfjäder. För fräsar med längs- och tvärspar.

OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V3, V4 och V5 ligger vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.

Invändig kylning på begäran.

Frässpindellängd L₄: 21 mm

Kragbredd L₅: 6 mm

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	22 mm
Kragbredd L ₅	6 mm

Frässpindel l ängd L ₄	21 mm
fäste	V5
Produktslag	Påsticksdorn för fräs