

Garant**Cirkelsågblad trapets-plan tandning Stål, Blad-Ø D: 305mm****Beställningsdata**

Ordernummer	584008 305
GTIN	4045197883742
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För bearbetning av **stål** med kap- och geringsågar. Smidig kapning av kolstål, profiler, rör och plåtar. Liten grabbildning, snabbt snitt utan kylning.

Teknisk beskrivning

sågbredd B	2,2 mm
Blad-Ø D	305 mm
Tandutförande	Trapets-plan tand
Antal tänder	60
hål-Ø	25,4 mm
Produktslag	Cirkelsågblad

