

AEG

Slagbormaskin, Typ: SB2E1100RV



Beställningsdata

Ordernummer	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull **slagbormaskin** med

- **Höger-/vänstergång**
- **Säkerhetskoppling.**
- **FIXTEC metallsnabbchuck.**
- **2-steps planetväxellåda för höga vridmoment och optimal anpassning till materialet.**

Kompakt och kraftfull 1100 W slagbormaskin med antivibrationssystem (AVS).

Fördel:

Antivibrationssystem.

leveransinnehåll:

Inklusive metallsnabbchuck 1,5–13 mm, sidohandtag, borrdjupsanslag, transportväska.

OBS!:

Passande chuckar hittar du i grupp 34.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	60 Nm
maximala vibrationer enligt EN	13,7 m/s ²

maximal spiralborr-Ø i betong	22 mm
tillverkarens beteckning	SB2E1100RV
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	3200 min ⁻¹
vikt	2,9 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
effektförbrukning	1100 W
maximalt varvtal 1:a växeln	1000 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrmaskin