



## Gängchucktyp DSPL med skaft, Typ: 20



### Beställningsdata

Ordernummer	334510 20
GTIN	4045197313300
Artikelklass	35B

### Beskrivning

#### Utförande:

- Den dubbla fastspänningen sker med 3 spännbackar som centrerar gängtappens skaft och 4 backar som låser gängtappens fyrkantfäste.
- Säkerhetskopplingen förhindrar verktygsbrott vid korrekt inställning. Bottenhål kan gängas ända ner i botten.
- Pendelsystemet kompenserar för axiell förskjutning mellan maskinspindeln och arbetsstycket.
- Elastisk längdkompensering för både tryck och dragning. Den förhindrar att gängan skärs sönder vid hand- eller maskinmatning

#### Användningsdata:

För skärning av invändiga gängor i omkopplingsbara bormaskiner och revolverssvarvar, Kan användas horisontellt och vertikalt för högergånga.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 chucknyckel.

#### OBS!:

Varianter utan längdkompensering på begäran. **Storlek 30 och 42** (= MK 4 eller 5 för metrisk gänga M14–M30 eller M18–M42)**på begäran.**

### Teknisk beskrivning

skaft-Ø intervall	6 - 16 mm
kapacitetsområde	M8 – 20
för Whitworth-rörgångor	R1/8 – 1/2
axelparallell pendling	1,5 mm
längd från maskinspindel	170 mm
längdkompensation dragning	20 mm
spännvidd fyrkant	4,7 - 12 mm
Höljes-Ø	83 mm
morsekona MK	3
längdkompensation tryck	10 mm
för Whitworth-gångor	G1/4 – 13/16
Produktslag	Gängskärningschuck