

FLUKE.

**Tånginstrument, Typ: 325****Beställningsdata**

Ordernummer	473290 325
GTIN	095969623766
Artikelklass	47H

**Beskrivning****Utförande:**

Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design. Dessutom temperaturmätning, frekvensmätning, min/max-funktion och display med bakgrundsbelysning. RMS-mätning och optimerad ergonomi för felsökning inom industri- och byggtekniktillämpningar.

**Norm:****EN 61010-1****leveransinnehåll:**

Inkl. mätledningar och stoppad bärväska. Batterier 2 st nr 081561 storlek LR3.

**Teknisk beskrivning**

växelspänning AC	0,1 V – 600 V
överspänningskategori	CAT III 600 V
överspänningskategori	CAT IV 300 V
maximal tångöppning	30 mm
kapacitet	100,0 µF till 1000 µF

likspänning DC	0,1 V – 600 V
mätmetod	TRUE RMS (AC)
likström DC	0,1 A – 400 A
frekvens	5 Hz – 500 Hz
visningsområde	4000
växelström AC	0,1 A – 400 A
minnesfunktion	HOLD, MAX/MIN
grundnoggrannhet	2 %
resistans	0,1 $\Omega$ – 40 k $\Omega$
Kontaktmätning temperatur	-10 - 400 °C
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2x 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

## Tjänster

DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D
KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------