

Garant**Gängskärningschuck MLA IK 50 bar, SK 50, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	338105 M6-20
GTIN	4045197422934
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
- Förlänger gängtapparnas/rullgängtapparnas livslängd upp till 300 %.
- Invändig kylmedelstillförsel upp till 50 bar.
- Säker inspänning i tapphylsor för ER-spännhylsor.
- Kast skaftkon till kon vid användning < 3 µm.

Användningsdata:

I fleroperationsmaskiner med synkronspindel.

- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp/synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningsdifferenser.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger, se nr 308881-309240 (storlek ER11 / 16 / 25). ER-gängtappspänntänger med fyrkant, se nr 309399 - 309413 (storlek ER 11 / 16 / 25).

Snabbytesinsatser och förlängningar, se nr 338120–338142.

Dragtappar, se nr 308600–308806.

Kylvattenrör för HSK, se nr 309880.

Hylsnyckel för HSK, se nr 309890.

OBS!:

Högsta varvtal 4000 varv/minut.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	60 mm
--------------	-------

längdkompensering drag	1 mm
passar för ER-storlek	25
längdkompensering tryck	0,2 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
Invändig diameter D ₁	32 mm
utkragningenslängd A-mått	74 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Invändig	ja, med max. 50 bar
Form	AD
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308941 8
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308941 5
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 15 mm	308946 15

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309411 12
Basförlängning MLA för ER-spännhylsstorlek 25	338130 25
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308946 8
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 12 mm	308941 12
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308946 6
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309409 6
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	309409 8
	309409 9

ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 13 mm	308946 13
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	309411 6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spänn-Ø d 11 mm	309411 11
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308941 6

ER-spännhylsamed tätning nom. spann-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spännhylsa nom. spann-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spann-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spann-Ø d 14 mm	309411 14
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spann-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spännhylsa för gängtapparmed tätning nom. spann-Ø d 16 mm	309409 16