



Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Antal totalfack: 640

Beställningsdata

Ordernummer	979210 640
GTIN	4045197886033
Artikelklass	9SA

Beskrivning

Utförande:

Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som säkerställer att artiklarna kan tas ut säkert en åt gången. Mycket snabb varuuthämtning genom snabb åtkomst, självöppnande fack och optisk signal vid rätt uthämtningsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns som standardkonfiguration med upp till fyra olika fackstorlekar och är särskilt konstruerad för industriell användning med över 1000 kg bärförmåga. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.

Mastersystemet kan utökas efter behov med flera slavesystem och kan kombineras med alla Tool24-hårdvaruvarianter. Maximalt antal lagerplatser, perfekt för utlämning av artiklar med liten volym som t.ex. vändskär.

leveransinnehåll:

Pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic, operativsystem på engelska.

Lackering:

Fronter ljusgrå RAL 7035, stomme signalblå RAL 5005 **pulverbelagda.**

OBS!:

Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.

Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.

Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1000 kg

Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9 mm

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1080 mm

Djup: 875 mm

Antal fack A: 640

vikt: 275 kg

Teknisk beskrivning

vikt	275 kg
Bredd	1080 mm
höjd	2000 mm
Djup	875 mm
Antal fack A	640
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003