



## Dragtappar Mazak, form A, med hål, passar för konor: 40M



### Beställningsdata

Ordernummer	308670 40M
GTIN	4045197439185
Artikelklass	32Z

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Vetter mot framsida.**

Tätad.

#### Beskrivning:

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spännare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

#### Användningsdata:

- **För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.**
- **I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).**
- **I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).**

#### OBS!:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB. Ingen passande spännyckel finns.

### Teknisk beskrivning

Huvud-Ø D <sub>1</sub>	18,79 mm
passar för konor med färgkod	SK 40
passar för konor	40
total längd L	41,25 mm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
Kragdiameter D	21,8 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
hål-Ø	6 mm
gängaM	M16
nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	CAT
Produktslag	Dragtappar