



Specialdragtapp, utan innergånga tätad, med hål, passar för konor: 40



Beställningsdata

Ordernummer	308720 40
GTIN	4045197151049
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Beskrivning:

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB. **Tätad** – med O-ring.

Ingen passande spännyckel finns.

Kragdiameter D: 25,1 mm

Huvud-Ø D₁: 21,1 mm

totallängd L: 53 mm

L₁: 25,1 mm

gångaM: M16

max. åtdragningsmoment: 50 Nm

Teknisk beskrivning

gångaM	M16
passar för konor med färgkod	SK 40
passar för konor	40

max. åtdragningsmoment	50 Nm
Kragdiameter D	25,1 mm
Huvud-Ø D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
totallängd L	53 mm
nyckelvidd	22 mm
Hålegenskap	med hål
Produktslag	Dragtappar