




## Slätvalsverktyg EG45-40M universal, Skaffäste typ: PSC80



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 291520 PSC80  |
| GTIN         | 4060491000220 |
| Artikelklass | 29F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.  
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

#### Fördel:

Ytkvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möjlig.  
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).  
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

#### Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.  
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm<sup>2</sup> och en hårdhet på upp till 45 HRC.

#### Passar till:

Ø-område (rekommenderat): från 35 mm

#### Rekommendation:

För utvändiga ytor med efterföljande radie upp till plan yta.

#### OBS!:

- **Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.**
- **Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.**

Rullradie = 2,5 mm. Bearbetbara arbetsstyckradier från 4 mm till 12 mm.

### Teknisk beskrivning

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| maximal valskraft               | 4 kN              |
| rull-Ø                          | 40 mm             |
| Spetscentrumförskjutning f      | 69 mm             |
| Skaffäste typ                   | PSC80             |
| Utkragningslängd L <sub>A</sub> | 166,3 mm          |
| Skärriktning                    | vänster och höger |
| Produktslag                     | Slätvalsverktyg   |